

ESPULSORE A TESTA CILINDRICA TEMPRATO CON RIBASSO

HARDENED CYLINDRICAL HEAD EJECTOR PIN, STEPPED


AUSWERFERSTIFT MIT ZYLINDERKOPF, GEHÄRTET, ABGESTÜTZT

EES-3T

DIN 1530-2
8694 CH

Acciaio: Per iniezione
Steel: For injection
Stahl: Für Spritzgiess

Durezza: Corpo HRC 60±2 Testa HRC 45±5
Hardness: Body HRC 60±2 Head HRC 45±5
Härte: Körper HRC 60±2 Kopf HRC 45±5



D2	D3	K	L	L1	D1	
					0,8÷1,4	1,5÷2,5
2	4	2	100	50	-	
2	4	2	125	50	-	
2	4	2	160	63	-	
2	4	2	200	80	-	
2	4	2	250	100	-	
3	6	3	100	50		-
3	6	3	125	50		-
3	6	3	160	63		-
3	6	3	200	80		-
3	6	3	250	100		-

Esempio di ordinativo: D1xL **Order example:** D1xL **Bestellbeispiel:** D1xL