

Bridas de amarre rápido STC

Sujeción hasta 5 veces más rápido



Simplemente mejor.




Vea las bridas STC en YouTube



Versatilidad sin limitaciones

Una brida de amarre rápido de BESSEY reemplaza múltiples medidas de la competencia.

- gracias a su amplio rango de ajuste, debido a su mecanismo patentado



¡Listo para usar! Para agilizar los cambios de pieza durante la fabricación de series

Las bridas de amarre rápido STC de BESSEY se adaptan a los diferentes espesores de las piezas, sin necesidad de ajustes manuales y con una fuerza de apriete prácticamente constante.

- gracias a su rango de ajuste automático



Potente y delicada

Incluso los materiales delicados, por ej. superficies barnizadas o chapeadas, pueden ser sujetados con delicadeza.

- gracias al platillo de apriete basculante con protector de plástico
- gracias al control de la fuerza de apriete mediante el tornillo de ajuste



Bridas de amarre rápido STC

Sujeción hasta 5 veces más rápido



Simplemente mejor.



STC-HH



STC-HV



STC-HA

Brida horizontal con brazo abierto STC-HH / STC-HV / STC-HA

Nº de pedido	Apertura	Ajuste automático de la apertura	Fuerza de sujeción	kg	Pza.	VB0003
	mm	mm	N			

con placa base horizontal

STC-HH20	35	20	1.100	0,20	6	
STC-HH20SB	35	20	1.100	0,20	3	
STC-HH50	40	35	2.500	0,38	6	
STC-HH50SB	40	35	2.500	0,38	3	
STC-HH70	60	35	2.500	0,42	6	
STC-HH70SB	60	35	2.500	0,42	3	

con placa base vertical

STC-HV20	35	20	1.100	0,21	6	
----------	----	----	-------	------	---	--

con placa base acodada

STC-HA20	35	20	1.100	0,23	6	
----------	----	----	-------	------	---	--



STC-IHH



STC-IHA

Brida de empuje STC-IHH / STC-IHA

Nº de pedido	Apertura	Ajuste automático de la apertura	Fuerza de sujeción	kg	Pza.	VB0003
	mm	mm	N			

con placa base horizontal

STC-IHH15	25	8	1.100	0,19	6	
STC-IHH25	35	13	2.500	0,20	6	
STC-IHH25SB	35	13	2.500	0,21	3	

con placa base acodada

STC-IHA15	25	8	1.100	0,23	6	
-----------	----	---	-------	------	---	--



STC-VH

Brida vertical con brazo abierto STC-VH

Nº de pedido	Apertura	Ajuste automático de la apertura	Fuerza de sujeción	kg	Pza.	VB0003
	mm	mm	N			

con placa base horizontal

STC-VH20	35	20	1.100	0,22	6	
STC-VH50	40	35	2.500	0,43	6	

- Ajuste sin escalonamiento automático de la altura de sujeción para una fuerza de apriete constante; sin modificación manual de la posición del tornillo de apriete
- Fuerza de apriete regulable según el ajuste del tornillo de regulación en la articulación
- Robustas chapas de acero, templadas para una mayor vida útil
- Patrón de agujeros de la placa base adecuado para milímetros y pulgadas
- Empuñadura de plástico resistente al aceite de 2 componentes de alta calidad (STC-HH20, STC-HV20, STC-HA20, STC-IHH15 y STC-IHA15 con protección anti-deslizante que evita que la mano resbale durante el manejo)

Planos CAD en 3D para descargar en <http://bessey.partcommunity.com>

